

平成29年8月21日  
12L～7L 可変式半自動充填打栓装置概要

aquadesign

①



特色

本装置はリターンボトル、ワンウェイボトル、収縮バンドボトルの12Lから7Lまでの充填打栓に対応する小型充填打栓装置です。

操作方法

充填するボトルを決定し各ボトルに合わせた高さ調整し、充填量に合わせたタイマー設定又はSWIによる手動操作にて充填します。  
注意、使用するボトルは別途殺菌洗浄  
使用するキャップは別途殺菌洗浄

②



操作方法1

洗浄後のボトルを充填位置にセットする  
充填SWIによるタイマー、又は手動にて充填  
注意、  
充填位置にボトルがない場合、充填しません

③



操作方法2

充填後、ボトルを打栓位置にスライドする  
充填口、打栓器の間でキャップを給冠し打栓  
写真はキャップ給冠器は付属していません  
別途、図面にて確認ください  
注意、  
打栓位置にボトルがない場合は打栓しません

④



付属装置

充填用ポンプ、充填水殺菌用UV、MF  
エアーコンプレッサー

クリーンブースHEPA仕様

ステンレス100Lタンク

PET容器用簡易ボトル洗浄器  
別途見積、リターンボトル洗浄装置